



6-kotni zglobni vložek, 1/2-colski, Zev ključa: 17mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	642600 17
GTIN	4018754006205
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. 6-kotnik z **AS-Drive** profilom.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Ø na izhodni strani	23,5 mm
Dolžina	70 mm
Zev ključa	17 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

