

HOLEX**Momentni ključ z ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 500Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657272 500
GTIN	4045197892027
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Robustni enoročni momentni ključ, nastavljen preko mikrometerske skale, z varovalom pred neželenim spreminjanjem nastavitvev.

Fiksno nameščena raglja za vpenjanje nasadnih ključev.

Merske enote: Nm, lbfft. Raglja s **pretičnim 4-kotnikom** in držalnim zatičem, za **zatezanje v desno in levo**.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za manjše in srednje serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 4 % od prikazane vrednosti.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±4 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno in levo
Raglja	s pretičnim 4-kotnikom
Maksimalni vrtilni moment	500 Nm
Prikazovalnik	analogni
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Delitev skale, 1 črtica =	5 Nm
Območje vrtilnega momenta	100 - 500 Nm
Masa	3800 g
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Celotna dolžina L	830 mm
Povratne informacije	izklopilno
Standard	DIN EN ISO 6789
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	681 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Kalibriranje	O1
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

DAkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020020 1000

Kalibriranje momentnega ključa Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020010 1000