

Garant**Delavniški voziček s 4 izvlečljivimi predali, Število izvlečljivih predalov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914505 4
GTIN	4045197892065
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Čvrsto ohišje delovnega vozička iz jeklene pločevine je opremljeno z luknjastimi stranicami za obešanje pribora. Izvlečljivi predali z razdelbo. Prostoren spodnji predal za shranjevanje večjih kosov orodja. Zapiranje s kovinskimi žaluzijami in s **cilindrično ključavnico**. S kolesi z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi). Jeklena polica z vložkom iz X-ABS. Trden, ergonomično oblikovan ročaj iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni.

Obseg dobave:

Vklj. s pregradnim materialom. 8 preglednih letev 380 mm, 2 pregradni letvi 500 mm, pritrdilni material.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Tehnični opis

Globina	380 mm
Širina	660 mm
Uporabna širina predalov	500 mm

Višina	950 mm
Masa	34 kg
Uporabna globina predalov	295 mm
Število izvlečljivih predalov	4
Izvedba	Z žaluzijami
Nosilnost predalov/polic	15 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	75 %
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

Puša za ključavnico 225-010-41 brez cilindričnega vložka	914209
--	--------