

Garant GRIDLINE

Delavniški voziček ToolCar, 20×16G, Število predalov: 7**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 914520 7 |
| GTIN | 4045197892102 |
| Razred artikla | 9GT |

Opis**Izvedba:**

Delavniški voziček ToolCar z nedrsečo **podlogo GARANT GridLine**, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Preprosta menjava odlagalne plošče z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa) ali z delovno ploščo iz bambusa s primežem. Centralno zaklepanje predala za vredne stvari/stranske omarice skupaj s predali. Prednje strani predalov in nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Napotek:

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material:

robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;

pregradne letve art. 951510 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;

vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75; art. 951731 – 951821 vel. 125 in art. 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------------------|
| Uporabna širina predalov | 500 mm |
| Masa | 87 kg |
| Višina | 1000 mm |
| Širina | 800 mm |
| Število predalov | 7 |
| Globina | 500 mm |
| Uporabna globina predalov | 400 mm |
| Uporabna širina predalov v G | 20 |
| Uporabna globina predalov v G | 16 |
| Serijski | Delavniški voziček ToolCar |
| Serijski | ToolCar |
| Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno |
| Uporabna površina predalov v G | 20×16 |
| Nosilnost predalov/polic | 40 kg |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 20×16G |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Vrsta izdelka | Delavniški voziček |

Pribor

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm

951510 75

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm

951510 125

Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G

915567 G

Puša ključavnice za GridLine Tip VA21

914227 VA21