

Garant GRIDLINE

**Delavniški voziček ToolCar, 20×16G, Število predalov: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914520 5
GTIN	4045197892089
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Delavniški voziček ToolCar z nedrsečo **podlogo GARANT GridLine**, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Preprosta menjava odlagalne plošče z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa) ali z delovno ploščo iz bambusa s primežem. Centralno zaklepanje predala za vredne stvari/stranske omarice skupaj s predali. Prednje strani predalov in nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino: 75; 75; 200; 200; 200 mm

**Obseg dobave:**

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

**Lakiranje:**

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

**Napotek:**

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material:

robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75 in vel. 200;

pregradne letve art. 951510 vel. 75 in vel. 200;

vtične pregradne ploščice, široke art. 951721 – 951821 vel. 75 in art. 951741 – 951821 vel. 200.

## Tehnični opis

Širina	800 mm
Globina	500 mm
Višina	1000 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Masa	74,4 kg
Uporabna globina predalov	400 mm
Število predalov	5
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Serija	Delavniški voziček ToolCar
Serija	ToolCar
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna površina predalov v G	20×16
Nosilnost predalov/polic	40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×16G
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

## Pribor

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm

951510 75

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm

951510 125

Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G

915567 G

Puša ključavnice za GridLine Tip VA21

914227 VA21