

Garant**Delavniški voziček s 6 predali, Število predalov: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914510 6
GTIN	4045197892072
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Čvrsto ohišje delovnega vozička iz jeklene pločevine je opremljeno z luknjastimi stranicami za obešanje pribora. V notranjosti predalov so letve z zarezi za razdelbo predalov. Sprostitev predala s pomočjo ročice, ki je vgrajena v ročaju predala. Predali s centralnim zaklepanjem s **cilindrično ključavnico**. Kolesa z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi).

Čvrsta jeklena polica z vložkom iz X-ABS.

Trden, ergonomično oblikovan ročaj iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Obseg dobave:

Vklj. s pregradnim materialom. 4 pregledne letve 60 mm, 3 pregradne ploščice za predal 120 mm.

Lakiranje:

Dvobaravno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Tehnični opis

Masa	45 kg
Širina	660 mm
Uporabna globina predalov	300 mm
Število predalov	6
Višina	950 mm
Globina	380 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Nosilnost predalov/polic	30 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	75 %
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

Puša za ključavnico 225-010-43 brez cilindričnega vložka	914208
--	--------