

Garant GRIDLINE

Delavniški voziček ToolCar s ComfortClose, 20×16G, Število predalov: 8**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914524 8
GTIN	4045197892164
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Delavniški voziček ToolCar z nedrsečo **podlogo GARANT GridLine**, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Preprosta menjava odlagalne plošče z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa) ali z delovno ploščo iz bambusa s primežem. Centralno zaklepanje predala za vredne stvari/stranske omarice skupaj s predali. Prednje strani predalov in nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku.

GARANT ComfortClose. Predali s samodejnim zapiranjem in blaženjem.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobaravno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Napotek:

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material: robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75 in vel. 125;

pregradne letve art. 951510 vel. 75 in vel. 125;
vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75 in art. 951731 – 951821 vel. 125.

Tehnični opis

Masa	85 kg
Uporabna globina predalov	400 mm
Širina	800 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Globina	500 mm
Višina	1000 mm
Število predalov	8
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Serijska	Delavniški voziček ToolCar
Serijska	ToolCar
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna površina predalov v G	20×16
Nosilnost predalov/polic	30 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×16G
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

Pregradne letve Globina 16G za predal s prednjo višino 125 mm

951510 125

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm

951510 75

Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G

915567 G

Puša ključavnice za GridLine Tip VA21

914227 VA21