



Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski, Profil Torx®: E20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	642700 E20
GTIN	4018754007318
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov ključni varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotniki ustrezajo **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov. Matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Mera profila A: 18,4 mm

Ø na izhodni strani: 23,5 mm

Dolžina: 38 mm

Tehnični opis

Profil Torx®	E20
Dolžina	38 mm
Mera profila A	18,4 mm
Ø na izhodni strani	23,5 mm

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Nasadni ključ