

Garant GRIDLINE

**Delovna miza na kolesih ToolTruck z v celoti izvlečljivimi predali, 20×16G,  
Število predalov: 6****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 914560 6      |
| GTIN                  | 4045197892249 |
| Razred artikla        | 9GT           |

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo iz X-ABS za visoke tehnične zahteve. Predelek mize z **2 odlagalnima policama** in vrati. **Nosilci mize so obloženi z blažilniki udarcev iz LDPE.**

**Centralno zaklepanje** zaklepa vrata predelka mize in sočasno tudi predale.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Obseg dobave:**

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

**Lakiranje:**

Dvobaravno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

**Napotek:**

Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791 ni vključen v centralno zaklepanje ToolTruck, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico.

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material:

robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;

pregradne letve art. 951510 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;

vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75; art. 951731 – 951821 vel. 125 in art. 951741 – 951821 vel. 200.

## Tehnični opis

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Širina                           | 1195 mm                           |
| Globina                          | 500 mm                            |
| Uporabna globina predalov        | 400 mm                            |
| Višina                           | 1000 mm                           |
| Uporabna širina predalov         | 500 mm                            |
| Število predalov                 | 6                                 |
| Masa                             | 94,4 kg                           |
| Uporabna širina predalov v G     | 20                                |
| Uporabna globina predalov v G    | 16                                |
| Uporabna površina predalov v G   | 20×16                             |
| Serija                           | Delovna miza na kolesih ToolTruck |
| Serija                           | ToolTruck                         |
| Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno                          |
| Konfigurator, relevantno         | da                                |
| Nosilnost predalov/polic         | 40 kg                             |
| Izvlek predala (delno/v celoti)  | 100 %                             |
| Izvlek predala                   | Zapora proti izvlečenju           |
| Raster luknjastih sten Hoffmann  | 9×9 mm                            |
| Cilindrična ključavnica          | Modularni vložek                  |
| Značilnost blagovnega imena      | 20×16G                            |
| Vrsta izdelka                    | Mobilna delovna miza              |

## Pribor

951510 125

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm

951510 75

Policanepomična Tip 1

914774 1

Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G

915567 G

Puša ključavnice za GridLine Tip VA21

914227 VA21