

Garant GRIDLINE

**Delovna miza na kolesih ToolTruck z delovno ploščo iz bambusa, 20×16G,  
Število predalov: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914568 8
GTIN	4045197892294
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo debeline 25 mm iz **bambusa** (primerna za namestitvev primeža). Predelek mize z **2 odlagalnima policama** in vrati. **Nosilci mize so obloženi z blažilniki udarcev iz LDPE.**

**Centralno zaklepanje** zaklepa vrata predelka mize in sočasno tudi predale.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**Obseg dobave:**

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

**Lakiranje:**

Dvobarno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

**Napotek:**

Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791 ni vključen v centralno zaklepanje ToolTruck, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico.

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material:

robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75 in vel. 125;

pregradne letve art. 951510 vel. 75 in vel. 125;

vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75 in art. 951731 – 951821 vel. 125.

## Tehnični opis

Uporabna globina predalov	400 mm
Število predalov	8
Globina	500 mm
Masa	104 kg
Višina	1000 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Širina	1195 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna površina predalov v G	20×16
Serija	Delovna miza na kolesih ToolTruck
Serija	ToolTruck
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Konfigurator, relevantno	da
Nosilnost predalov/polic	40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Značilnost blagovnega imena	20×16G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm

951510 75

Policanepomična Tip 1	914774 1
Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm	951510 125
Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G	915567 G
Puša ključavnice za GridLine Tip VA21	914227 VA21