



Akumulatorska kamera za pregledovanje, Oznaka proizvajalca: GIC120C



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	492710 GIC120C
GTIN	3165140817929
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Kompaktne akumulatorske kamere za pregledovanje na težko dostopnih mestih.

- **Barvni LCD prikazovalnik 89 mm/3,5-colski.**
- **Samodejno vrtenje slike (funkcija „Up is Up“™).**
- **Prenos slik in video posnetkov neposredno prek Micro-USB-kabla ali MicroSD-kartice.**
- **Dual power source: možnost napajanja z 12-V-Li-akumulatorjem ali standardnimi alkalnimi baterijami.**
- **Digitalna povečava za boljše prepoznavanje podrobnosti.**
- **3-stopenjska LED-osvetlitev temnih mest.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 li-ionskim akumulatorjem 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, 4 GB MicroSD-kartico, kablom za kamero art. 492716 vel. 1,2, kablom mikro-USB, kavljem, magnetom, ogledalom, L-BOXX.

Tehnični opis

Ločljivost prikazovalnika	320 × 240 px
Velikost prikazovalnika	3,5 col

Napetost akumulatorja	12 V
Ø glave kamere	8,5 mm
Dolžina kabla za kamero	1200 mm
Kapaciteta akumulatorja	1,5 Ah
Masa	0,64 kg
Oznaka proizvajalca	GIC 120 C
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Endoskop

Pribor

Kabel za kamero s sondo Dolžina kabla 3,0 m	492716 3,0
Kabel za kamero s sondo Dolžina kabla 1,2 m	492716 1,2