

**Akumulatorska kamera za pregledovanje, Oznaka proizvajalca: M12IC****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492712 M12IC
GTIN	4002395001910
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Kompaktne akumulatorske kamere za pregledovanje na težko dostopnih mestih.

- **Vrtljiv barvni LCD prikazovalnik 69 mm/2,7-colski.**
- **Samodejna izravnava kontrasta in izravnava bele barve.**
- **Vodotesna glava kamere s 3-stopenjsko LED-osvetlitvijo.**
- **Gibljev, vodotesen kabel za kamero (0,9 m dolg).**
- **Digitalna povečava za boljše prepoznavanje podrobnosti.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1× Li-ionskim akumulatorjem 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, priključnim kablom za kamero, kavljem, magnetom, zrcalom in transportnim kovčkom.

Pakiranje: Transportni kovček

Napetost akumulatorja: 12 V

Kapaciteta akumulatorja: 2 Ah

Velikost prikazovalnika: 2,7 col

Ločljivost prikazovalnika: 320 × 240 px

Ø glave kamere: 9 mm

Dolžina kabla za kamero: 900 mm

Tehnični opis

Ločljivost prikazovalnika	320 × 240 px
Oznaka proizvajalca	M12 IC
Dolžina kabla za kamero	900 mm
Velikost prikazovalnika	2,7 col
Napetost akumulatorja	12 V
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Ø glave kamere	9 mm
Masa	0,66 kg
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Endoskop