

**Akumulatorska kamera za pregledovanje, Oznaka proizvajalca: M12ICAV****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Kompaktne akumulatorske kamere za pregledovanje na težko dostopnih mestih.

- **Snemljiv brezžični barvni LCD prikazovalnik, 89 mm/3,5-colski.**
- **Avdio, video in foto funkcija, digitalna povečava 100–400 %.**
- **Samodejna izravnava kontrasta in izravnava bele barve.**
- **Vodotesna glava kamere s 3-stopenjsko LED-osvetlitvijo.**
- **Gibljev, vodotesen kabel za kamero dolžine 274 cm.**
- **Digitalna povečava za boljše prepoznavanje podrobnosti.**

Obseg dobave:

Vključno z 1 12 V/2,0 Ah li-ionskim akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev C12 C, kablom 2740 mm, 8 GB SD-kartico, transportnim kovčkom.

Tehnični opis

Velikost prikazovalnika	3,5 col
Ločljivost prikazovalnika	320 × 240 px
Napetost akumulatorja	12 V

Oznaka proizvajalca	M12 ICAV3-9
Ø glave kamere	12,4 mm
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Dolžina kabla za kamero	2740 mm
Masa	0,72 kg
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Endoskop