

Mitutoyo**Vgradno pomično merilo navpično, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	499402 200
GTIN	4946368128405
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Z **elektroniko Absolute** in velikim prikazovalnikom za preprosto odčitavanje. Enkratna nastavitev ničelne točke, ki do naslednje zamenjave baterije (pribl. 1,5 leta) ostane absolutna ničelna točka. Najvišja natančnost tudi pri velikih hitrostih meritev. Funkcija ZERO/ABS – nastavitev ničelne točke in preklap med relativnimi in absolutnimi meritvami.

Vgradno pomično merilo s kapacitivnim, elektronskim merilnim sistemom. **Navpična namestitvev.**

Uporaba:

Primerno za merilne naloge in preverjanja orodnih strojev, naprav itd.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 200 mm
Masa	310 g

Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Celotna dolžina L ₂	320 mm
Dolžina merilne letve L ₁	344 mm
Točnost	0,03 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Vgradna pomična merila

Storitve

Kalibriranje univerzalnega pomičnega merila maksimalno merilno območje 600 mm	021400 600
---	------------

Pribor

Priključni kablji tipko Data Tip USB2	497085 USB2
Priključni kablji tipko Data Tip D2	497085 D2
Oddajnik Tip S11E	498966 S11E
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kablji tipko Data Tip D1	497085 D1