

Mejni kontrolni navojni trn EG 6H mod., Navoj: EG-M4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486180 EG-M4
GTIN	2050001919168
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Kontrolni navojni trn za preverjanje navojev (EG) žičnih navojnih vložkov. Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299. **Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, del 1, oblika R).** Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Uporaba:

Za metrični ISO-navoj, navoj vložkov (EG), desni DIN 8140-2.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Tehnični opis

Korak navoja	0,7 mm
Navoj	EG M4
Vrsta navoja	EG-M
Standard	DIN 8140
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L10
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

Storitve

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 90 mm

028590 90

Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 20 mm

028550 20