

## Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC180, Tip: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574495 5
GTIN	4013349643896
Razred artikla	57L

### Opis

#### Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih **kroglic iz silicijevega karbida**. Celotna dolžina 200 mm.

#### Uporaba:

Za **posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje**. Ustvari **enakomerno fino brušene površine**, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev 350–700 min<sup>-1</sup>, kontaktni čas 20–40 sekund.

#### Napotek:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.

### Tehnični opis

Delovna dolžina L <sub>3</sub>	40 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	5,5 mm
za Ø izvrtine	4,1 - 5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,1 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Material obloge	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Zrnatost	180
Priporočeno število vrtljajev	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Notranja ščetka

---

**Pribor**

Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih  
oljUV 80 Vsebina 0,25 l

084205 0,25

Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih  
oljUV 80 Vsebina 5 l

084205 5

Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih  
oljUV 80 Vsebina 20 l

084205 20