



Klešče za vzmetne objemke, Celotna dolžina: 180mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719965 180
GTIN	4003773081159
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Na osnovi v utopu kovanih klešč papiga Cobra® z možnostjo fine regulacije zeva. S specialnimi čeljustmi za prijemanje samovpenjalnih cevni objemk; **čeljusti sta vrtljivi za 360°**. Klešče črno atramentirane.

Prednosti:

Manjši napor zaradi odlične prestave. Zev do 80 mm.

Uporaba:

Za zanesljivo prijemanje samovpenjalnih cevni objemk, standardnih, prostorsko varčnih in žičnih objemk ter objemk z vzmetnim trakom.

Tehnični opis

Širina zeva	50 mm
celotna dolžina	180 mm
Nazivna velikost	50 mm
Območje vpenjanja	≥ 30 mm
Maks. vpenjalni hod	30 mm
Izvedba držala	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadinovo električno jeklo, kovano, kaljeno v olju
Površina klešč	sivo atramentirane
Čeljusti vrtljive za 360°	da

Hitra nastavitev

da

Vrsta izdelka

Vpenjalne klešče