

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enovrstna krožna ščetka, posukana jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 250X15mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Razred artikla	57L

## Opis

### Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka jeklena žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Posukana v levo**, kar zanesljivo preprečuje prehitro odvijanje. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

### Uporaba:

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk. Za stacionarno uporabo.

## Tehnični opis

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	42 mm
Število kit	52
Ø ščetke D <sub>1</sub>	250 mm
Maksimalno število vrtljajev	5000 min <sup>-1</sup>
Širina ščetke	15 mm

Ø izvrtine d <sub>1</sub>	51 mm
Material obloge	Jeklena žica
Debelina ščetin	0,5 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka