

**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 24X27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 24X27
GTIN	4045197161031
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	337 mm
Zev ključa ₂	27 mm
Zev ključa ₁	24 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	36 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	40 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

