

**LENOX** **Bimetalna žaga za luknje, Premer: 17mm****Podatki za naročanje**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 589030 17    |
| GTIN                  | 082472300116 |
| Razred artikla        | 58Z          |

**Opis****Izvedba:**

**Robustna, nezlomljiva konstrukcija** z variabilnim ozobjem na gibkem telesu iz specialnega jekla (bimetalno jeklo). Ojačano, togo dno je opremljeno z navojem in sojemalnimi izvrtinami (od  $\varnothing$  32 mm) za zanesljivo vpetje na držalo. Visoka kakovost HSS ozobja, geometrija zob in ozke tolerance pri izdelavi zagotavljajo največjo učinkovitost rezanja in dolgo življenjsko dobo.

- **Variabilno ozobje 4,5/5,5 zob na colo z ojačanimi zobmi (Tough Teeth).**
- **Maksimalna globina žaganja za vse velikosti je 40 mm.**
- **Optimizirana prevleka zmanjšuje razvoj toplote.**
- **SPEED SLOT® – hitro odstranjevanje sredice s pomočjo stopničastih odprtin.**

**Uporaba:**

Na stacionarnih vrtalnih strojih, stružnicah ali električnih ročnih vrtalnih strojih z ustreznim številom vrtljajev. Za izrezovanje okroglih lukenj iz tankega do debelega materiala z ravno ali ukrivljeno površino obdelovanca. Primerne za rezanje vseh vrst materialov npr. jekla, **plemenitega jekla**, medenine, bakra, litega železa, lahkih kovin, lesa, plošč iz mavca ali umetne mase itn. Uporaba mazalnega sredstva podaljša življenjsko dobo.

Primerne tudi za tanko karoserijsko pločevino.

**Priporočilo:**

Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejšo napredovanje pri delu.

**Napotek:**

Vpenjalna držala in žage so združljive z vsemi običajnimi bimetalnimi žagami za luknje razen Bosch-SDS.

Vrtalne krone za kamen najdete pod art. 788000, 788040, 788050.

Žage za luknje s karbidno trdino za jeklo najdete pod art. 118400, 118500, 119000.

---

**Tehnični opis**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| priporočeno število vrtljajev v jeklo    | 500 min <sup>-1</sup> |
| priporočeno število vrtljajev v aluminij | 750 min <sup>-1</sup> |
| Premer                                   | 17 mm                 |
| priporočeno število vrtljajev v INOX     | 250 min <sup>-1</sup> |
| Zob na colo                              | 4,5/5,5               |
| Vrsta izdelka                            | Žage za luknje        |

---

**Pribor**

|  |            |
|--|------------|
| Centrirni sveder HSS Tip 6KT               | 589430 6KT |
| Centrirni sveder s karbidno trdino Tip 6KT | 589432 6KT |
| Vpenjalno držalo Tip 30                    | 589310 30  |
| Hitrovpenjalno držalo Tip 30               | 589314 30  |