

**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 25X28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 25X28
GTIN	4045197441782
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	40 mm
Dolžina ključa L	346 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	36 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	25 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	28 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

