

**Dvostranski obročni ključi, ravni, kromiran, Zev ključa: 8X9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	617950 8X9
GTIN	4045197441836
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**HOLEX** – z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Zev ključa <sub>1</sub>	8 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	15 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	5,5 mm
Dolžina ključa L	115 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	9 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	13,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena

kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ