

HOLEX**Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti, kromirani, Število ključev: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615960 12
GTIN	4045197331380
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 26; 27 × 32; 30 × 34

Tehnični opis

Število ključev	12
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 10X11 mm	615950 10X11
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 21X23 mm	615950 21X23
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 8X9 mm	615950 8X9
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 16X17 mm	615950 16X17
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 24X26 mm	615950 24X26
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 6X7 mm	615950 6X7
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 18X19 mm	615950 18X19
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 30X34 mm	615950 30X34
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 12X13 mm	615950 12X13
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 20X22 mm	615950 20X22
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 14X15 mm	615950 14X15
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 27X32 mm	615950 27X32