



Dvostranski obročni ključ, ravni, Zev ključa: 30X32mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 617600 30X32 |
| GTIN | 4018754021420 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

STAHLWILLE – z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------------------|
| maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$ | 12,8 mm |
| Zev ključa z_2 | 32 mm |
| Zev ključa z_1 | 30 mm |
| maksimalni \varnothing obroča $D_{1\text{ maks}}$ | 43 mm |
| Dolžina ključa L | 325 mm |
| maksimalni \varnothing obroča $D_{2\text{ maks}}$ | 48,5 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Položaj obroča | 0 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Površina | kromirani (površina se ne lušči) |

Vrsta izdelka

Vijačni ključ