



Garnitura dvostranskih obročnih ključev, ravnih, Število ključev: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617610 8
GTIN	4018754085231
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

STAHLWILLE – z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Vsebina:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 617600 / 617950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22

Tehnični opis

Število ključev	8
Mere zeva ključa	metrični
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 16X17 mm	617600 16X17
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 8X9 mm	617600 8X9
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 18X21 mm	617600 18X21
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 10X11 mm	617600 10X11
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 19X22 mm	617600 19X22
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 14X15 mm	617600 14X15
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 6X7 mm	617600 6X7
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 12X13 mm	617600 12X13