



Dvostranski obročni ključi, ravni, fosfatirani, Zev ključa: 16X18 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617900 16X18
GTIN	4045197385727
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Dolžina ključa L: 169 mm

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks: 24,5 mm

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks: 25,5 mm

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$: 7,8 mm

Tehnični opis

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	7,8 mm
Dolžina ključa L	169 mm
maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	24,5 mm
maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	25,5 mm
Zev ključa z_2	18 mm
Zev ključa z_1	16 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ