



## Garnitura dvostranskih obročnih ključev, ravnih, Število ključev: 11



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 617610 11     |
| GTIN                  | 4018754085224 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**STAHLWILLE** – z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

#### Vsebina:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 617600 / 617950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 32; 30 × 34

### Tehnični opis

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Število ključev  | 11            |
| Mere zeva ključa | metrični      |
| Vrsta izdelka    | Vijačni ključ |

### Pribor

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 20X22 mm | 617600 20X22 |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 12X13 mm | 617600 12X13 |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 6X7 mm   | 617600 6X7   |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 16X17 mm | 617600 16X17 |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 30X34 mm | 617600 30X34 |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 21X24 mm | 617600 21X24 |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 10X11 mm | 617600 10X11 |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 14X15 mm | 617600 14X15 |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 18X19 mm | 617600 18X19 |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 27X32 mm | 617600 27X32 |
| Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 8X9 mm   | 617600 8X9   |