



Dvostranski obročni ključ, ravni, fosfatirani, Zev ključa: 17X19 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617900 17X19
GTIN	4045197385734
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Dolžina ključa L: 184 mm

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks: 26,5 mm

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks: 27,6 mm

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$: 8,8 mm

Tehnični opis

Zev ključa $_1$	17 mm
maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	26,5 mm
maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	27,6 mm
Dolžina ključa L	184 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	8,8 mm
Zev ključa $_2$	19 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ