



Delovne hlače do pasu v skladu z več standardi Multiseven, rumena/modra, Konfekcijska velikost DE: 52



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091783 52 |
| GTIN | 4046181591100 |
| Razred artikla | 09S |

Opis

Izvedba:

Delovne hlače do pasu v skladu z več standardi iz zračnega in inherentno negorljive tkanine.

- **Kargo žep s prišitim žepom za mobilni telefon.**
- **Prišit žep za zložljivi meter s samopritrdilnim poklopcem.**

Standard:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Sestava tkanine: 55 % modakrila

Sestava tkanine: 43 % bombaža

Sestava tkanine: 2 % specialnih vlaken

Gramatura materiala/gostota tkanine: 350 g/m²

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Velikost IT | 56 |
| Velikost FR | 56 |
| Konfekcijska velikost DE | 52 |
| Spol | moški |
| Sestava tkanine | 55 % modakrila |
| Sestava tkanine | 43% bombaža |
| Sestava tkanine | 2% specialnih vlaken |
| Gramatura materiala/gostota tkanine | 350 g/m ² |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo |
| Beljenje | brez beljenja |
| Kemično čiščenje | Pazljivo čiščenje s perkloretilenom |
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) |
| Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju |
| Barva | rumena/modra |
| Standard | DIN 61482-1-2 |
| Standard | EN 13034-6 |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |