



## Delovne hlače z oprsnikom v skladu z več standardi Multiseven, rumena/modra, Konfekcijska velikost DE: 44



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091785 44
GTIN	4046181590493
Razred artikla	09S

### Opis

#### Izvedba:

Delovne hlače z oprsnikom z elastičnimi naramnicami za visoko udobje nošenja, izredno primerne za varilce.

- **Prišit žep na oprsniku s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Nastavljiv pas.**
- **Dva stranska žepa.**
- **Kargo žep s prišitim žepom za mobilni telefon.**
- **Prišit žep na zadnjici s samopritrdilnim poklopcem.**

#### Standard:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

#### Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Sestava tkanine: 2 % specialnih vlaken

Sestava tkanine: 55 % modakrila

Sestava tkanine: 43 % bombaža

Gramatura materiala/gostota tkanine: 350 g/m<sup>2</sup>

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

## Tehnični opis

Konfekcijska velikost DE	44
Spol	moški
Sestava tkanine	2% specialnih vlaken
Sestava tkanine	55 % modakrila
Sestava tkanine	43% bombaža
Gramatura materiala/gostota tkanine	350 g/m <sup>2</sup>
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Pazljivo čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju
Barva	rumena/modra
Standard	DIN 61482-1-2
Standard	EN 13034-6
Standard	EN ISO 20471