



Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti, Zev ključa: 10X11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	616500 10X11
GTIN	4018754021673
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Glavi na obeh koncih nizko zaviti. Z **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	10 mm
Zev ključa ₂	11 mm
Dolžina ključa L	188 mm
maksimalna višina obroča h _{1 maks}	9,5 mm
maksimalni Ø obroča D _{1 maks}	14,6 mm
maksimalni Ø obroča D _{2 maks}	15,9 mm
Mere zeva ključa	metrični
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

