

**Togi endoskop, Ø 4 mm, Delovna dolžina (brez objektiva): 145mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492734 145
GTIN	
Razred artikla	49C

Opis**Izvedba:**

Po zaslugi robustne cevi iz plemenitega jekla in kakovostne optike so primerni za grobo industrijsko uporabo. Preprosta priključitev potrebnih virov svetlobe preko standardnega priključka za svetila (ACMI). Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Enostavna izostritev v bližnjem in oddaljenem področju brez premikanja endoskopa. Svetla optika s paličnimi lečami s korekcijo barv.

Primerno za:

FlexiVision 100 s HD-kamero art. 492866.

Obseg dobave:

Vklj. z zamenljivim objektivom s kotom gledanja 0°.

Dodatni pribor:

LED-vir svetlobe art. 492846 in art. 462860.

Napotek:

Z natičnimi ogledalnimi cevmi je možno spremeniti kot gledanja na 70° ali 90°. Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Z uporabo ogledalnih cevi se delovni premer poveča v skladu z ogledalno cevjo. Ogledalne cevi in zamenljivi objektivni po ponudbi.

Tehnični opis

Smer gledanja	0 stopinj
Kot odpiranja slike	35 stopinj
Delovna dolžina (brez objektiva)	145 mm
Ø sonde	4 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 4 mm
Vrsta izdelka	Endoskop

Pribor

LED vir hladne svetlobe Tip FX4000	492860 FX4000
LED vir svetlobe	492846
Gibljivi svetlobni vodniki Delovna dolžina 1800 mm	492850 1800
CCD video kamera za endoskopijo	492837