



## Dvostranski obročni ključ, ravni, Zev ključa: 8X9mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617600 8X9
GTIN	4018754021239
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**STAHLWILLE** – z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

### Tehnični opis

maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	15 mm
Zev ključa $_1$	8 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	13,5 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	5,5 mm
Zev ključa $_2$	9 mm
Dolžina ključa L	115 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani (površina se ne lušči)

Vrsta izdelka

Vijačni ključ