



## Dvostranski obročni ključ, ravni, fosfatirani, Zev ključa: 8X9 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617900 8X9
GTIN	4045197385666
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**HOLEX** – z ovalnim držalom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**HOLEX** – kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Dolžina ključa L: 115 mm

maksimalni  $\varnothing$  obroča  $D_1$  maks: 13,5 mm

maksimalni  $\varnothing$  obroča  $D_2$  maks: 15 mm

maksimalna višina obroča  $h_{1\text{ maks}}$ : 5,5 mm

### Tehnični opis

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	5,5 mm
Zev ključa $z_2$	9 mm
Dolžina ključa L	115 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	15 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	13,5 mm
Zev ključa $z_1$	8 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ