

**LENOX** **Žaga za luknje s karbidno trdino, Premer: 35 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	589060 35
GTIN	082472302226
Razred artikla	58Z

**Opis****Izvedba:**

**Zobje s karbidno trdino** z dolgo življenjsko dobo.

**Uporaba:**

Za obdelavo **umetnih mas, ojačanih s steklenimi vlakni (GFK/CFK)**, mavčnih plošč, betona, zlepljenih materialov, trdega lesa. **Variabilno ozobje 3/4 zob na colo**, maksimalna globina žaganja za vse velikosti je **38 mm**. Zaradi udarcev ob zobe s karbidno trdino se zobje lahko odlomijo.

**Napotek:**

Diamantne žage za luknje za obdelavo stekla, keramičnih ploščic, keramike ipd. do dobavljive po ponudbi.

**Tehnični opis**

Premer	35 mm
Vrsta izdelka	Žage za luknje

**Pribor**

Centrirni sveder HSS Tip 6KT	589430 6KT
Vpenjalno držalo Tip 210L	589310 210L
Centrirni sveder s karbidno trdino Tip 6KT	589432 6KT
Hitrovpenjalno držalo Tip 210S	589314 210S
Vpenjalno držalo Tip 210S	589310 210S