

**Garnitura dvostranskih obročnih ključev, ravnih, kromiran, Število ključev: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	617960 11
GTIN	4045197463869
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**HOLEX** – z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Vsebina:**

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 617600 / 617950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 32; 30 × 34

**Tehnični opis**

Število ključev	11
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

**Pribor**

Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 20X22 mm	617950 20X22
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 27X32 mm	617950 27X32
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 6X7 mm	617950 6X7
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 16X17 mm	617950 16X17
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 30X34 mm	617950 30X34
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 14X15 mm	617950 14X15
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 8X9 mm	617950 8X9
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 21X24 mm	617950 21X24
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 18X19 mm	617950 18X19
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 12X13 mm	617950 12X13
Dvostranski obročni ključ, ravni Zev ključa 10X11 mm	617950 10X11