



Dvostranski obročni ključ, ravni, kromiran, Zev ključa: 19X22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	10,8 mm
Dolžina ključa L	204 mm
Zev ključa 1	19 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_2\text{ maks}$	32,4 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_1\text{ maks}$	29 mm
Zev ključa 2	22 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ