

Garant GRIDLINE

**LED-svetilka za delavniški voziček vklj. z nosilnimi stebri, Tip: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914871 20
GTIN	4045197893741
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko, priključnim kablom in nosilnimi rokami za namestitev na nosilne stebre delavniškega vozička ali delovne mize na kolesih. Ena nosilna roka z odprtino za napeljavo kabla skozi nosilni steber. LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energijsko učinkovita sijalka je izredno homogena, z nevtralnno belo svetlobo s svetlobno temperaturo 4000 K brez bleščanja in migetanja.

Ta svetilka ima vgrajene svetilke LED. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

**Primerno za:**

Art. 914520, 914524, 914540, 914550.

**Obseg dobave:**

LED-svetilka vklj. z omrežnim napajalnikom, Wieland stikalo za priključitev na navijalnik kabla, 2 nosilni roki.

**Napotek:**

Zraven naročite tudi navijalnik kabla art. 914890 vel. DE za priključitev napajanja.

**Tehnični opis**

Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina telesa svetilke	625 mm

Svetlobni tok	1700 lm
Višina telesa svetilke	33 mm
Širina telesa svetilke	123 mm
Poraba moči	20 W
Prevesna dolžina nosilne roke	350 mm
Serijska	ToolCar
Cona ATEX	brez
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vrsta izdelka	Stropna svetilka

## Pribor

LED-svetilka za delavniški voziček brez nosilnih stebrov Tip 20

914870 20