

Garant GRIDLINE

LED-svetilka za delavniški voziček brez nosilnih stebrov, Tip: 20**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914870 20
GTIN	4045197893734
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko, priključnim kablom in nosilnimi rokami za namestitev na nosilne stebre delavniškega vozička ali delovne mize na kolesih. Ena nosilna roka z odprtino za napeljavo kabla skozi nosilni steber. LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energijsko učinkovita sijalka je izredno homogena, z nevtralno belo svetlobo s svetlobno temperaturo 4000 K brez bleščanja in migetanja.

Ta svetilka ima vgrajene svetilke LED. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

Primerno za:

Luknjaste stene art. 914851; 914852 (za vel. 222 in vel. 444 ni primerna).

Obseg dobave:

LED-svetilka vklj. z omrežnim napajalnikom, Wieland stikalo za priključitev na navijalnik kabla, 2 nosilni roki.

Napotek:

Zraven naročite tudi navijalnik kabla art. 914890 vel. DE za priključitev napajanja.

Tehnični opis

Širina telesa svetilke	123 mm
Dolžina telesa svetilke	625 mm
Svetlobni tok	1700 lm
Poraba moči	20 W

Napajanje	Omrežno napajanje
Višina telesa svetilke	33 mm
Prevesna dolžina nosilne roke	350 mm
Cona ATEX	brez
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vrsta izdelka	Stropna svetilka