

Garant GRIDLINE

LED-svetilka za ToolTruck brez nosilnih stebrov, Tip: 20**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914872 20
GTIN	4045197893758
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko, priključnim kablom in nosilnimi rokami za namestitev na nosilne stebre delavniškega vozička ali delovne mize na kolesih. Ena nosilna roka z odprtino za napeljavo kabla skozi nosilni steber. LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energijsko učinkovita sijalka je izredno homogena, z nevtralno belo svetlobo s svetlobno temperaturo 4000 K brez bleščanja in migetanja.

Ta svetilka ima vgrajene svetilke LED. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

Primerno za:

Luknjaste stene art. 914855; 914856 (za vel. 222 in vel. 444 ni primerna).

Obseg dobave:

LED-svetilka vklj. z omrežnim napajalnikom, Wieland stikalo za priključitev na navijalnik kabla, 2 nosilni roki.

Napotek:

Zraven naročite tudi navijalnik kabla art. 914890 vel. DE za priključitev napajanja.

Tehnični opis

Svetlobni tok	2800 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Poraba moči	35 W
Širina telesa svetilke	123 mm

Višina telesa svetilke	33 mm
Dolžina telesa svetilke	1030 mm
Prevesna dolžina nosilne roke	350 mm
Cona ATEX	brez
Serijska	ToolTruck
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vrsta izdelka	Stropna svetilka