



## Obročni ključ za zaganjače, Zev ključa: 11X13mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	618000 11X13
GTIN	4018754022045
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

V utopu kovani obročni ključi zavite oblike. Zevi v natančnih tolerancah. Držalo z dvojnimi T-profilom, odporno proti zvijanju. Z **AS-Drive** profilom.

#### Uporaba:

Posebej primerni za delo na bloku motorja, npr. za vgradnjo vplinjača, alternatorja itd. in povsod tam, kjer so vijaki in matice z običajnim obročnim ključem težko dosegljive.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine (ni ostrih robov).

### Tehnični opis

Zev ključa <sub>1</sub>	11 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	13 mm
Dolžina ključa	150 mm
Ø obroča D <sub>1</sub>	16,5 mm
Ø obroča D <sub>2</sub>	19,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Višina glave h	6,5 mm
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani (površina se ne lušči)

Na obročni strani AS-Drive	da
Oblika loka	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ