



Dvostranski obročni ključ, ravni, kromiran, Zev ključa: 21X24mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	30,5 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	10,8 mm
maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	34,7 mm
Zev ključa $_1$	21 mm
Zev ključa $_2$	24 mm
Dolžina ključa L	228 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena

kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ