

**Dvostranski obročni ključi, ravni, kromiran, Zev ključa: 24X27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**HOLEX** – z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	38,5 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	11 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	35 mm
Zev ključa $_2$	27 mm
Dolžina ključa L	258 mm
Zev ključa $_1$	24 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena

kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ