

**Dvostranski obročni ključi, ravni, kromiran, Zev ključa: 27X32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	617950 27X32
GTIN	4045197463883
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₂	32 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	12,8 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_2\text{ maks}$	45,5 mm
Zev ključa ₁	27 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_1\text{ maks}$	38,5 mm
Dolžina ključa L	288 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena

kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ