



## Akumulatorski vrtalni vijačnik, Wireless Charging, Identifikacijska številka proizvajalca: GSR1860CW



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch

- **Kompaktni, zmogljivi akumulatorski vrtalni vijačniki z desnim/levim tekom.**
- **Dolga življenjska doba zaradi EC-motorja brez ščetk (ne 070243).**
- **Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napoljenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtiljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**

**KickBack-Control** z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka in zavora motorja. Kovinska vrtalna glava Auto-Lock 13 mm. Velik vrtilni moment.

**Wireless-Charging-System:** samodejno polnjenje s posebno, indukcijsko tehniko polnjenja, **ki ne obremenjuje akumulatorja.** Možnost naknadnega opremljanja z modulom za **povezljivost.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom, zaponko za pas, držalom za vijačne nastavke.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Vmesnik: Brezžično polnjenje

Oznaka proizvajalca: GSR 18 V-60C

Izvedba motorja: Motor brez ščetk

Napetost akumulatorja: 18 V

Kapaciteta akumulatorja: 2 A·h

Največji vrtilni moment v mehko: 31 N·m

Maksimalni vrtilni moment v trdo: 60 N·m

## Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvajalca	GSR 18 V-60C
Masa	1,7 kg
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Tipična uporaba	Heavy Duty
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 N·m
Vmesnik	Brezžično polnjenje
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	38 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Kapaciteta akumulatorja	2 A·h
Napetost akumulatorja	18 V
Največji vrtilni moment v mehko	31 N·m

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja B18-W V

073851 B18-W

Osnovna garnitura Wireless Charging Tip GAL1830W

073862 GAL1830W