



## Garnitura nasadnih ključev, 3/4-colski 4-kotnik 15-delna



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	644100
GTIN	4018754080083
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123, **nasadni ključi** po DIN 3124, zunanji 4-kotniki po DIN 3120-B 20 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki po DIN 3120-D 20 z izvrtino in gumbom za sprostitvev.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Obseg dobave:

9 6-robnih nasadnih ključev: Art. 644500 vel. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 drsna glava: Art. 645500

1 kotni zglob: 1 kos

2 podaljška: Art. 645400 200 in 400 mm

1 glava raglje: Art. 645000

1 ročaj: Art. 646200

Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine

Višina: 86 mm

Pogonski 4-kotnik: 3/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 32-60 mm

### Tehnični opis

Število delov	15
---------------	----

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	32-60 mm
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
Dolžina	575 mm
Širina	220 mm
Višina	86 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 32 mm	644500 32
Ročaj za 3/4 cole	646200
Raglja, 3/4 cole brez ročaja	645000
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 36 mm	644500 36
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 50 mm	644500 50
Drsna glava brez ročaja, 3/4-colska	645500
Podaljšek, 3/4 cole Celotna dolžina 200 mm	645400 200
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 60 mm	644500 60
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 46 mm	644500 46
Podaljšek, 3/4 cole Celotna dolžina 400 mm	645400 400
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 34 mm	644500 34
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 38 mm	644500 38
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 41 mm	644500 41
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 55 mm	644500 55