



12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 15/16col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	644600 15/16
GTIN	4018754009329
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitvev ustreza DIN 3120-D 20.

Standard:

DIN 3120-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Dolžina	51 mm
Zev ključa	15/16 col
Ø na izhodni strani	34 mm
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano

Vrsta izdelka

Nasadni ključ