

Garant GRIDLINE

Luknjasta stena enostranska, za ToolTruck, Uporabna višina: 222mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914855 222
GTIN	4045197893994
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 25 × 25 mm z luknjasto steno iz jeklene pločevine (□ 9 × 9 mm v razmaku 37 mm), prašno barvano s srebrno barvo.

Enostranska luknjasta stena, druga stran gladka stena iz jeklene pločevine.

Primerno za:

Art. 914560, 914564, 914568.

Obseg dobave:

Luknjasta stena iz jeklene pločevine vklj. s parom nosilnih stebrov.

Tehnični opis

Širina luknjaste stene	1025 mm
Višina luknjaste stene	222 mm
Višina	222 mm
Serija	ToolTruck
Področje uporabe	Delovna miza na kolesih
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Vrsta izdelka	Luknjasta stena