


Garant GRIDLINE

Luknjasta stena dvostranska, za ToolTruck, Uporabna višina: 950mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914856 950
GTIN	4045197894045
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 25 × 25 mm z luknjasto steno iz jeklene pločevine (□ 9 × 9 mm v razmaku 37 mm), prašno barvano s srebrno barvo.

Dvostranska luknjasta stena z luknjastim rastrom.

Primerno za:

Art. 914560, 914564, 914568.

Obseg dobave:

Luknjasta stena iz jeklene pločevine vklj. s parom nosilnih stebrov.

Tehnični opis

Širina luknjaste stene	1025 mm
Višina luknjaste stene	950 mm
Višina	950 mm
Serija	ToolTruck
Področje uporabe	Delovna miza na kolesih
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm

Vrsta izdelka

Luknjasta stena

Pribor

LED-svetilka za ToolTruckbrez nosilnih stebrov Tip 20

914872 20