

Garant GRIDLINE

LED-svetilka za ToolTruck vklj. z nosilnimi stebri, Tip: 20**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914873 20
GTIN	4045197893765
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko, priključnim kablom in nosilnimi rokami za namestitev na nosilne stebre delavniškega vozička ali delovne mize na kolesih. Ena nosilna roka z odprtino za napeljavo kabla skozi nosilni steber. LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energijsko učinkovita sijalka je izredno homogena, z nevtralnno belo svetlobo s svetlobno temperaturo 4000 K brez bleščanja in migetanja.

Ta svetilka ima vgrajene svetilke LED. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

Primerno za:

Art. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Obseg dobave:

LED-svetilka vklj. z omrežnim napajalnikom, Wieland stikalo za priključitev na navijalnik kabla, 2 nosilni roki.

Napotek:

Zraven naročite tudi navijalnik kabla art. 914890 vel. DE za priključitev napajanja.

Tehnični opis

Višina telesa svetilke	33 mm
Svetlobni tok	2800 lm

Dolžina telesa svetilke	1030 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina telesa svetilke	123 mm
Poraba moči	35 W
Prevesna dolžina nosilne roke	350 mm
Serijska	ToolTruck
Cona ATEX	brez
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vrsta izdelka	Stropna svetilka

Pribor

LED-svetilka za ToolTruck brez nosilnih stebrov Tip 20	914872 20
--	-----------